



Wynajem & Serwis Maszyn do Czyszczenia i Polerowania Obuwia

HEUTE Service Sp. z o.o.
ul. Wałowska 19 A
02-451 Warszawa

Tel: +48 (22) 863 64 71
email: biuro@shinego.pl
www.shinego.pl



Czyste buty na każdym kroku



Korzyści dla Państwa:

- **Co 12 tygodni wymiana zabrudzonej maszyny na nową, czystą i lśniącą**
- **Mniej brudu** wewnątrz obiektu – nasz serwis zabiera na zewnątrz cały brud znajdujący się w maszynie
- **Zawsze świeży krem/pasta** w dozowniku
- Wymieniamy wszystkie środki i części eksploatacyjne
- Maszyna jest ubezpieczona od kradzieży oraz NW
- Zawsze elegancki **wygląd pracowników i gości** odwiedzających firmę
- Wprowadzenie nowej jakości w kulturze organizacyjnej firmy – zawsze czyste, wypolerowane obuwie
- Podniesienie **prestiżu wnętrza**
- **Skrócenie** procesu czyszczenia i polerowania obuwia **do 60 sek.**
- **Wyeliminowanie** możliwości **zabrudzenia** dłoni i ubrania
- **Zabezpiecza** przed wnoszeniem brudu i **redukuje czas i koszty** sprzątania wnętrza
- **Wydłuża żywotność obuwia** – konserwuje i pielęgnuje dzięki szczotkom z naturalnego włosia oraz nabłyszcza bezbarwnym lakierem



Cosmo Plus

obudowa:
srebrna

podłączenie prądu:
230 Volt,
130 Watt,
1200 obrotów/min.


starter:
na drążku

wymiary w cm.
60 x 42 x 95
dł. x gł. x wys.

dozownik pasty:
0,75 l. pojemnik z
zaworem kulkowym

waga:
16 kg netto, 20 kg
brutto

Szczotki:
2 szczotki do
polerowania,
1 szczotka do
wstępnego
oczyszczania
ø 13 x 7 cm
średnica x głębokość





Polifix 2

obudowa:

chrom lub stal
nierdzewna

podłączenie prądu:

230 Volt,
150 Watt,
700 obrotów/min.

starter:

na drążku

wymiary w cm.

56 cm x 31 cm x 94 cm
dł. x gł. x wys.

dozownik pasty:

0,75 l. pojemnik z
zaworem kulkowym

waga:

25 kg netto, 27 kg
brutto

Szczotki:

2 szczotki do
polerowania,
1 szczotka do
wstępnego
oczyszczania
Ø 22cm x 8cm
przekrój x szerokość





Ellipse

obudowa:

polerowana stal
nierdzewna

podłączenie prądu:

230 Volt,
150 Watt,
700 obrotów/min.

starter:

czujnik z czasomierzem

wymiary:

44 cm x 127 cm
średnica x wysokość

dozownik pasty:

0,75 l. pojemnik z zaworem
kulkowym

waga:

47 kg netto, 50 kg brutto

Szczotki:

1 szczotka do polerowania,
1 szczotka do wstępnego
oczyszczania,
Ø 22cm x 8cm
przekrój x szerokość





PoliSwing

obudowa:

stal szlachetna
szczotkowana

podłączenie prądu:

230 Volt,
150 Watt,
700 obrotów/min.

starter:

sensor nożny z
czasomierzem

wymiary:

57cm x 40cm x 91cm
dł. x gł. x wys.

dozownik pasty:

0,75 l. pojemnik z
zaworem kulkowym

waga:

47 kg netto, 50 kg
brutto

szczotki:

1 szczotka do
polerowania,
1 szczotka do wstępnego
oczyszczania,
Ø 22cm x 8cm
przekrój x szerokość





Mamy przyjemność pracować dla :



Heute Service sp. z o.o.
ul. Wałowska 19A 02-451 Warszawa

Tel. +48 (22) 863 64 71
Email: biuro@heute.pl www.shinego.pl

Kontakt



HEUTE Service Sp. zo.o.

ul. Wałowicka 19A, 02-451 Warszawa

tel/faks +48(22) 863 64 71 , 846 65 20, 873 03 50

email: biuro@shinego.pl